



尖端的真空设备 铂杉产品选型手册

姓名:夏目

微信:boshanxiamu

电话:185-6656-3069

邮箱:xiamu@boshanvac.com

网址:www.boshanvac.com

地址:东莞市寮步镇寮步坑口桃苑4巷8号

营业联系



mXDS干式涡旋泵



mXDS 是一种小型干式涡旋泵，可替代容量相似的油封旋片泵和隔膜泵，提供 $3\text{m}^{3\text{h}^{-1}}$ 峰值速度和 0.1 mbar 极限值。

扩大了 Edwards 小型干式真空泵产品阵容。mXDS3 填补了性能空白，继续为客户提供出色的涡旋真空泵使用体验，也为系统构建商和 OEM 带来更多选择。这是一款小型干式真空泵，可替代容量相似的油封旋片式真空泵和隔膜泵。mXDS3 为标准配置，还可另外配置进气阀附件和排气消音器/过滤器以构成 mXDS3s。



产品特点


灵活性

mXDS3 小巧轻便，重量仅为 7.8 千克，带有特制的手柄，因此非常易于携带。对于系统制造商，该款泵通常可以水平或垂直安装。为了方便连接，可使用作为附件提供的推合连接替代装置，使入口保持垂直或水平。性能

Edwards mXDS3 和 mXDS3s 干式涡旋真空泵提供 $3\text{m}^{3\text{h}^{-1}}$ 峰值速度和 0.1 mbar 极限值。此抽吸速度和优异的极限真空性能使其非常适合搭配前级涡轮分子泵使用。这些小巧的涡旋真空泵设计有气镇装置（作为水蒸气处理系统的标准配置），此外还配有排气阀，与大型 nXDS 一样。

环境

Edwards mXDS3 和 mXDS3s 是清洁的无油泵，无需加注、更换或处置泵油。与容量类似的泵相比，其功率需求通常更低，因此它们非常节能，是帮助减少碳排放的理想选择。经过优化的风扇冷却装置有助于降低噪音，从而实现更安静的运行和打造舒适的工作环境。



技术数据

EDWARDS
mXDS干式涡旋泵

真空数据	mXDS 3	Mxds 3 S
峰值抽速 (m3h1)	3.0	3.0
关气镇极限真空(mabr)	0.1	0.1
开气镇极限真空(mabr)	0.15	0.14
进气法兰	NW16	NW16
排气口法兰	G 1/8	G 1/8
噪音 (db)	52	52
电机功率 (W)	180	210
电机转速 (rpm)	3000	3000
重量 (KG)	7.8	8.0
外型尺寸 (mm)	224*158*231	224*158*231

- 1、测量的是全压力
- 2、如需获取更多详细资料请联系技术支持
- 3、技术电话：夏 目 185-6656-3069



24小时为客户提供服务

高效率

高品质

高服务

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with excellent performance, efficiency, and practicality, we can also provide exquisite services. Service and support. Whether in our service center or on your site, we can serve multiple brands and applications. Provide services. We can quickly respond to your needs, even with uninterrupted processes, allowing you to produce with peace of mind.

你想了解更多吗？

请直接联系我们！

电话：185-6656-3069

邮箱：xiamu@boshanvac.com



在线客服



营业联系